

Art.-Nr.: 10.01.06.02480




技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	62.00
吸盘折数	2.5
连接	G1/4"-M
真空连接	G1/4"-M
螺纹接头材料	铝

FSG 62 HT1-60 G1/4-AG

真空吸盘FSG (橡胶件+吸盘接头)出厂时各部件未经装配成一体, 该订购编号包含:



设计数据

属性	价值
高度 H	58.00 mm
公称直径 dn	4.40 mm
d2	29.5 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	11.0 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	29.0 mm
直径 Ds	62.2 mm
直径 Dmax(S)	65.0 mm

注意: 弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计数据 FSG 62 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02480



技术数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	75.0 mm
拉脱力	137.00 N
吸力 (-600 mbar)	41.01 N
重量	50.0 g
卷数	72.500 cm ³
尺寸	62.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FSG
连接	G1/4-AG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 拉脱力：天然橡胶版本的拉脱力降低约 40% 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.02480



订购数据附件 10.01.06.02480

Typ	物料号
密封圈	DR 62/42x5 MOS SI-15 10.01.06.02617
真空吸盘保护套	SU 70 10.01.01.12838



备件订购数据 10.01.06.02480

Typ	物料号
吸盘接头	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065



易损件订购数据 10.01.06.02480

Typ	物料号
波纹吸盘 (圆形)	FG 62 HT1-60 N018 10.01.06.02475


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.02480