

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.02482



SC 040 G1/8-IG

技術資料

属性	価値
接続種類	040
接続	G1/8-F
グリップバーの長さ L1	20.70 mm
呼び径 dn	4.10 mm
グリップバーの長さ	14.00 mm



デザインデータ SC 040 G1/8-IG

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	20.70 mm
グリップバーの長さ L2	4.80 mm
グリップバーの長さ L	14.00 mm
外径 D2	8.0 mm
外径 D	10.30 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリップバーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	5.3 g
材質	アルミ
接続種類	040



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02482

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02482



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02482