


Art.-Nr.: 10.01.06.02482



SC 040 G1/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	040
Connessione	G1/8"-IG
Lunghezza L1	20,70 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Lunghezza di montaggio	14,00 mm



Dati di costruzione SC 040 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	20,70 mm
Lunghezza L2	4,80 mm
Lunghezza L	14,00 mm
Diametro esterno D2	8,0 mm
Diametro esterno D	10,30 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	5,3 g
Materiale	Alluminio
Tipo di connessione	040



Schmalz-Connector

SC 040 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02482



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02482