



Art.-Nr.: 10.01.06.02487



SC 050 G1/4-AG MOD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	050
Conexión	G1/4"-MA
Longitud L1	26,50 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Longitud de montaje	7,20 mm



Datos de diseño SC 050 G1/4-AG MOD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	26,50 mm
Longitud L2	6,80 mm
Longitud L	7,20 mm
Diámetro exterior D2	12,0 mm
Diámetro exterior D	17,00 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	6,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	13,0 g
Tipo de conexión	050



Schmalz-Connector

SC 050 G1/4-AG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.02487



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02487



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02487