



Art.-Nr.: 10.01.06.02487



SC 050 G1/4-AG MOD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	050
Connessione	G1/4"-AG
Lunghezza L1	26,50 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Lunghezza di montaggio	7,20 mm



Dati di costruzione SC 050 G1/4-AG MOD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	26,50 mm
Lunghezza L2	6,80 mm
Lunghezza L	7,20 mm
Diametro esterno D2	12,0 mm
Diametro esterno D	17,00 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	6,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	13,0 g
Tipo di connessione	050



Schmalz-Connector

SC 050 G1/4-AG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.02487



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02487



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02487