




SPB4 30 SI-55 SC080

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPB4 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessorio: filtro, fascetta, inserti ventosa



Dati di costruzione SPB4 30 SI-55 SC080

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	4,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	52,00 mm
Diametro esterno D1	31,0 mm
Diametro della testa Dk	24,4 mm
Diametro interno d1	19,6 mm
d2	17,0 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Freccia elastica Z	20,0 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Altezza H3	14,40 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02589

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	SC 080
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	16,00 N
Peso	9,3 g
Volume	15,610 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	10,60 N
Forza di presa a -200 mbar	5,30 N
Forza di strappo a -400 mbar	13,00 N
Forza di strappo a -200 mbar	9,90 N
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02589

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02589**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594
Filtro tondo	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320
Schmalz Pad Insert PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
Elemento di stabilizzazione	SPSE 30	10.01.06.02953
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665

