

Ventouse à soufflets (ronde) SPB4 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.02589



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	4,5

SPB4 30 SI-55 SC080

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	52,00 mm
Diamètre extérieur D1	31,0 mm
Diamètre de la tête Dk	24,4 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
d2	17,0 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Hauteur H3	14,40 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPB4 30 SI-55 SC080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02589

1

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.02589



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	16,00 N
Poids propre	9,3 g
Volume	15,610 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	10,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	5,30 N
Force de rupture à -400 mbar	13,00 N
Force de rupture à -200 mbar	9,90 N
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02589



Données de commande des accessoires 10.01.06.02589

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594
Tamis (rond)	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320
Schmalz Pad Insert PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
Elément de stabilisation	SPSE 30	10.01.06.02953
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02589