

Art.-Nr.: 10.01.06.02589



SPB4 30 SI-55 SC080


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPB4 (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz, abrazadera de tubo, disco de refuerzo



Datos de diseño SPB4 30 SI-55 SC080

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	52,00 mm
Diámetro exterior D1	31,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	24,4 mm
Diámetro interior d1	19,6 mm
d2	17,0 mm
Diámetro interior d	16,00 mm
Recorrido de resorte Z	20,0 mm
Diámetro Ds	30,2 mm
Altura H3	14,40 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.02589

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 080
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	16,00 N
Peso	9,3 g
Volumen	15,610 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	10,60 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	5,30 N
Fuerza de arranque a -400 mbar	13,00 N
Fuerza de arranque a -200 mbar	9,90 N
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02589

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.02589**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594
Tamiz redondo	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320
Schmalz Pad Insert PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
Elemento de la estabilización	SPSE 30	10.01.06.02953
Abrazadera de tubo	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02589