

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.02590



SPB4 40 SI-55 SC090


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse



Données de construction SPB4 40 SI-55 SC090

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,00 mm
Hauteur H	65,60 mm
Diamètre extérieur D1	41,0 mm
Diamètre de la tête Dk	31,0 mm
Diamètre intérieur d1	24,8 mm
d2	23,0 mm
Diamètre intérieur d	20,00 mm
Allongement du ressort Z	27,0 mm
Diamètre Ds	40,5 mm
Hauteur H3	16,00 mm
Diamètre Dmax(S)	41,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02590

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.02590



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 090
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	25,00 N
Poids propre	18,60 g
Volume	35,740 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	16,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	8,30 N
Force de rupture à -400 mbar	23,00 N
Force de rupture à -200 mbar	14,10 N
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02590



Données de commande accessoires 10.01.06.02590

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Tamis (rond)	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Schmalz Pad Insert PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Elément de stabilisation	SPSE 40	10.01.06.02954
Collier de serrage	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Article externe - ERP-US	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02590