



SPB4 40 SI-55 SC090

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:


- Ventosa del tipo SPB4 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessorio: filtro, fascetta, inserti ventosa

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	65,60 mm
Diametro esterno D1	41,0 mm
Diametro della testa Dk	31,0 mm
Diametro interno d1	24,8 mm
d2	23,0 mm
Diametro interno d	20,00 mm
Freccia elastica Z	27,0 mm
Diametro Ds	40,5 mm
Altezza H3	16,00 mm
Diametro Dmax(S)	41,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Dati di costruzione SPB4 40 SI-55 SC090

Art.-Nr.: 10.01.06.02590

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 090
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	25,00 N
Peso	18,60 g
Volume	35,740 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	16,60 N
Forza di presa a -200 mbar	8,30 N
Forza di strappo a -400 mbar	23,00 N
Forza di strappo a -200 mbar	14,10 N
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02590

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.02590**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Schmalz Pad Insert PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
Elemento di stabilizzazione	SPSE 40	10.01.06.02954
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Articolo esterno - ERP-US	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02590