

シュマルツコネクタ
SC 080 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.02594



SC 080 G3/8-IG

技術資料

属性	価値
接続種類	080
グリッパーの長さ L1	32.00 mm
呼び径 dn	11.00 mm
グリッパーの長さ	17.50 mm
真空接続口	G3/8"-F



デザインデータ SC 080 G3/8-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	32.00 mm
グリッパーの長さ L2	13.00 mm
グリッパーの長さ L	17.50 mm
外径 D2	17.0 mm
外径 D	19.80 mm
呼び径 dn	11.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
グリッパーの長さ L3	1.50 mm



技術資料

属性	価値
質量	17.5 g
材質	アルミ
接続種類	080



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02594

シュマルツコネクタ
SC 080 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02594



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.02594



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.02594