

シュマルツコネクタ  
**SC 090 G1/2-IG**




Art.-Nr.: 10.01.06.02596



### 技術資料

接続種類	090
グリッパーの長さ L1	37.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
グリッパーの長さ	21.50 mm
真空接続口	G1/2-F

SC 090 G1/2-IG



### デザインデータ

グリッパーの長さ L1	37.50 mm
グリッパーの長さ L2	14.00 mm
グリッパーの長さ L	21.50 mm
外径 D2	21.0 mm
外径 D	25.00 mm
呼び径 dn	15.00 mm
スレッド G1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	16.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
グリッパーの長さ L3	2.00 mm

デザインデータ SC 090 G1/2-IG



### 技術資料

質量	27.40 g
材質	アルミ
接続種類	090



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02596](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02596)