


Art.-Nr.: 10.01.06.02596



SC 090 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	090
Longueur L1	37,50 mm
Diamètre nominal dn	15,00 mm
Longueur d'adaptation	21,50 mm
Raccord de vide	G1/2"-F



Données de construction SC 090 G1/2-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	37,50 mm
Longueur L2	14,00 mm
Longueur L	21,50 mm
Diamètre extérieur D2	21,0 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre nominal dn	15,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	16,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Longueur L3	2,00 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	27,40 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02596

Schmalz-Connector

SC 090 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02596



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02596



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02596