


Ventouse à soufflets (ronde)

# FG 19 NK-45 N047




Art.-Nr.: 10.01.06.02612



FG 19 NK-45 N047

## Données techniques

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45,0 Shore A          |
| Taille                         | 19,00                 |
| Nombre de soufflets            | 2,5                   |



Données de construction FG 19 NK-45 N047

## Données de construction

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2               | 2,90 mm  |
| Hauteur H                | 22,30 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 16,0 mm  |
| Diamètre de la tête Dk   | 16,0 mm  |
| Diamètre intérieur d1    | 12,0 mm  |
| d2                       | 3,0 mm   |
| Diamètre intérieur d     | 9,00 mm  |
| Allongement du ressort Z | 6,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 19,5 mm  |
| Hauteur H3               | 4,80 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 20,7 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02612](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02612)

Ventouse à soufflets (ronde)  
**FG 19 NK-45 N047**



Art.-Nr.: 10.01.06.02612



**Données techniques**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Famille d'insert                           | N 047                 |
| Matière de la ventouse                     | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 45,0 Shore A          |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4,0 mm                |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 25,0 mm               |
| Force de rupture                           | 6,40 N                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 2,60 N                |
| Poids propre                               | 2,50 g                |
| Volume                                     | 1,450 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 19,00                 |
| Nombre de soufflets                        | 2,5                   |
| Famille de produits                        | FG                    |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



**Données de commande accessoires 10.01.06.02612**

| Typ                                | Nombre d'article          |
|------------------------------------|---------------------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N047 G1/8-AG DN350 |
|                                    | 10.01.01.12491            |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02612](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02612)