




SPB4 50 SI-55 SC090

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPB4 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessorio: filtro, fascetta, inserti ventosa



Dati di costruzione SPB4 50 SI-55 SC090

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	76,00 mm
Diametro esterno D1	51,0 mm
Diametro della testa Dk	31,0 mm
Diametro interno d1	24,8 mm
d2	30,0 mm
Diametro interno d	20,00 mm
Freccia elastica Z	36,5 mm
Diametro Ds	50,3 mm
Altezza H3	16,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.02613

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 090
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	49,50 N
Peso	31,3 g
Volume	64,550 cm <sup>3</sup>
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	33,00 N
Forza di presa a -200 mbar	16,50 N
Forza di strappo a -400 mbar	37,00 N
Forza di strappo a -200 mbar	22,00 N
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.02613](http://www.schmalz.com/10.01.06.02613)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.02613**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Schmalz Pad Insert PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669

