


Art.-Nr.: 10.01.06.02671



FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Çeşitli çaplarda mevcut olan FSGPL vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	150,00
Körük Sayısı	1,5
Vakum bağlantısı	G1/2"-F
Meme ucu malzemesi	Çelik

Tasarım verileri

Yükseklik H	66,00 mm
Dış çap D1	155,0 mm
d2	93,0 mm
Dış G1	G1/2"-F
Dış uzunluğu LG1	8,0 mm
Delik boyutu d3	69,4 mm
Yay stroku Z	35,7 mm
Çap Ds	143,5 mm
Yükseklik H4	8,00 mm
Çap Dmax(S)	160,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02671



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Cilt	454,975 cm ³
Boyut	150,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FSGPL

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

