

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.02672




Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura | 150,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale del nipplo | Acciaio |

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Ventose a soffietto con anello di tenuta, disponibili in vari diametri, fornite con anello di tenuta incollato.



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|-----------|
| Altezza H | 51,00 mm |
| Diametro esterno D1 | 155,0 mm |
| d2 | 93,0 mm |
| Filettatura G1 | G 1/2"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm |
| Misura del foro d3 | 69,4 mm |
| Freccia elastica Z | 35,7 mm |
| Diametro Ds | 115,0 mm |
| Altezza H4 | 8,00 mm |
| Diametro Dmax(S) | 160,0 mm |

Dati di costruzione FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02672

1

Ventosa a soffierto (tonda)

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.02672



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--|-------------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12,0 mm |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 250,0 mm |
| Forza di strappo | 500,00 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 370,00 N |
| Peso | 415,0 g |
| Volume | 443,156 cm ³ |
| Misura | 150,00 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Famiglia di prodotti | FSGPL |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02672



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02672