

Schmalz-Connector-Adaptateur
SC-A 045 G1/4-IG L




Art.-Nr.: 10.01.06.02736



Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-----------------------|-------------------|
| Type de connexion | 045 |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Longueur d'adaptation | 17,20 mm |
| Forme | Auto verrouillage |

SC-A 045 G1/4-IG L



Données de construction

| Attribut | Valeur |
|--------------------------|----------|
| Longueur L2 | 7,80 mm |
| Longueur L | 17,20 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 10,5 mm |
| Diamètre nominal dn | 6,90 mm |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 14,8 mm |
| Taille de la clé SW1 | 17,0 mm |

Données de construction SC-A 045 G1/4-IG L



Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-------------------|-------------------|
| Poids propre | 7,6 g |
| Matière | Aluminium |
| Type de connexion | 045 |
| Forme | Auto verrouillage |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02736

1

Schmalz-Connector-Adaptateur
SC-A 045 G1/4-IG L



Art.-Nr.: 10.01.06.02736



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02736



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02736