




SPB1 10 ED-65 SC030

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 10 ED-65 SC030

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	10.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.20 mm
Yükseklik H	12.10 mm
Dış çap D1	11.0 mm
Kafa çapı Dk	9.4 mm
İç çap d1	7.5 mm
d2	5.6 mm
İç çap d	5.50 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	9.8 mm
Çap Dmax(S)	11.3 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.02782

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 030
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	5.0 mm
Çekme kuvveti	4.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	1.50 N
Ağırlık	0.4 g
Yanal kuvvet	2.0 N
Cilt	0.454 cm ³
Boyut	10.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02782

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.02782**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 030 M5-AG
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 8 PA SPB1-10

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02782