


Art.-Nr.: 10.01.06.02793



SC 090 G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	090
Longueur L1	33,50 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Longueur d'adaptation	7,50 mm
Raccord de vide	G1/4"-M



Données de construction SC 090 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	33,50 mm
Longueur L2	14,00 mm
Longueur L	7,50 mm
Diamètre extérieur D2	21,0 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Longueur L3	2,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	21,3 g
Matériau	Aluminium
Type de connexion	090


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02793

Schmalz-Connector

SC 090 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.02793



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.02793



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02793