


Art.-Nr.: 10.01.06.02918



SC 040 G1/4-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	040
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Longitud de montaje	17,30 mm
Conexión de vacío	G1/4"-HE



Datos de diseño SC 040 G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	24,00 mm
Longitud L2	4,80 mm
Longitud L	17,30 mm
Diámetro exterior D2	8,0 mm
Diámetro exterior D	10,30 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Conexión	G1/4"-HE


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02918

Schmalz-Connector

SC 040 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02918



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02918



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02918