Schmalz-Connector

# SC 040 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02918

SC 040 G1/4-IG

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de connexion | 040 |
| Diamètre nominal dn | 4,10 mm |
| Longueur d'adaptation | 17,30 mm |
| Raccord de vide | G1/4"-F |




Données de construction SC 040 G1/4-IG

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur L1 | 24,00 mm |
| Longueur L2 | 4,80 mm |
| Longueur L | 17,30 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 8,0 mm |
| Diamètre extérieur D | 10,30 mm |
| Diamètre nominal dn | 4,10 mm |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 12,0 mm |
| Taille de la clé SW1 | 17,0 mm |
| Largeur des appartements SW2 | 4,0 mm |

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Connexion | G1/4"-F |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Schmalz-Connector

# SC 040 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.02918

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.02918**



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr