


Art.-Nr.: 10.01.06.02918



SC 040 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	040
Diametro nominale dn	4,10 mm
Lunghezza di montaggio	17,30 mm
Attacco del vuoto	G1/4"-IG



Dati di costruzione SC 040 G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	24,00 mm
Lunghezza L2	4,80 mm
Lunghezza L	17,30 mm
Diametro esterno D2	8,0 mm
Diametro esterno D	10,30 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Connessione	G1/4"-IG

Schmalz-Connector

SC 040 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02918



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02918



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02918