

Art.-Nr.: 10.01.06.02928




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	53,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Сифонная присоска с уплотнительным кольцом; для различных диаметров; поставляется с приклеенным уплотнительным кольцом.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	40,00 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	33,0 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	12,0 mm
Диаметр Ds	37,0 mm
Диаметр Dmax(S)	60,0 mm

Конструктивные данные FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR



Art.-Nr.: 10.01.06.02928



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	95,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	51,30 N
Вес	30,2 g
Объем	28,400 cm ³
размер	53,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02928



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.02928

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440 10.01.06.01065



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.02928

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 53 NK-45 N018 DR 10.01.06.02929

