


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	53.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Sızdırmazlık halkalı körüklü vantuz, çeşitli çaplarda mevcuttur, sızdırmazlık halkası yapıştırılmış olarak teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	40.00 mm
Nominal çap dn	4.40 mm
d2	33.0 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	12.0 mm
Çap Ds	37.0 mm
Çap Dmax(S)	60.0 mm

Tasarım verileri FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02928

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100.0 mm
Çekme kuvveti	95.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	51.30 N
Ağırlık	30.2 g
Cilt	28.400 cm ³
Boyut	53.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02928

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.02928**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
	10.01.06.01065

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.02928**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 53 NK-45 N018 DR
	10.01.06.02929

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02928