Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 53 NK-45 N018 DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02929



FGA 53 NK-45 N018 DR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	53,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione FGA 53 NK-45 N018 DR

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	12,30 mm
Altezza H	36,00 mm
Diametro esterno D1	58,6 mm
Diametro della testa Dk	18,0 mm
d2	33,0 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Freccia elastica Z	15,0 mm
Diametro Ds	39,0 mm
Altezza H3	19,00 mm
Diametro Dmax(S)	60,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 53 NK-45 N018 DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02929

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 018
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	95,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	51,30 N
Peso	18,3 g
Volume	28,400 cm^3
Misura	53,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.02929**

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it