



Art.-Nr.: 10.01.06.02929



FGA 53 NK-45 N018 DR

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	53,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGA 53 NK-45 N018 DR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	12,30 mm
Altura H	36,00 mm
Diámetro exterior D1	58,6 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,0 mm
d2	33,0 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	15,0 mm
Diámetro Ds	39,0 mm
Altura H3	19,00 mm
Diámetro Dmax(S)	60,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.02929

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 018
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	95,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	51,30 N
Peso	18,3 g
Volumen	28,400 cm ³
Tamaño	53,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02929

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02929