

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 4 SI-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02967



FSG 4 SI-55 M5-IG


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	4,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M5-F
Vakum bağlantısı	M5-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (32 mm çapından itibaren monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSG 4 SI-55 M5-IG

Tasarım verileri

Yükseklik H	24,00 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
d2	2,4 mm
Diş G1	M5-F
Diş uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	1,5 mm
Çap Ds	3,8 mm
Çap Dmax(S)	5,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02967

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSG 4 SI-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02967



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4,0 mm
Çekme kuvveti	0,60 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,27 N
Ağırlık	1,80 g
Cilt	0,053 cm ³
Boyut	4,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-IG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.02967

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N017 M5-IG DN200
	10.01.06.00313



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.02967

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 4 SI-55 N017
	10.01.06.02963



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02967