


Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 78 NK-45 N019 DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02977



FGA 78 NK-45 N019 DR



Dati di costruzione FGA 78 NK-45 N019 DR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	78,00
Numero di pieghe	1,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	19,70 mm
Altezza H	48,50 mm
Diametro esterno D1	83,0 mm
Diametro della testa Dk	24,7 mm
d2	54,0 mm
Diametro interno d	11,80 mm
Freccia elastica Z	16,0 mm
Diametro Ds	62,0 mm
Altezza H3	31,40 mm
Diametro Dmax(S)	86,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02977

Ventosa a soffierto (tondo)

FGA 78 NK-45 N019 DR



Art.-Nr.: 10.01.06.02977



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 019
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	70,0 mm
Forza di strappo	218,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	137,40 N
Peso	48,0 g
Volume	79,418 cm ³
Misura	78,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.02977



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02977