



Art.-Nr.: 10.01.06.02977



FGA 78 NK-45 N019 DR

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	78,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGA 78 NK-45 N019 DR

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	19,70 mm
Altura H	48,50 mm
Diámetro exterior D1	83,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	24,7 mm
d2	54,0 mm
Diámetro interior d	11,80 mm
Recorrido de resorte Z	16,0 mm
Diámetro Ds	62,0 mm
Altura H3	31,40 mm
Diámetro Dmax(S)	86,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.02977

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 019
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	218,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	137,40 N
Peso	48,0 g
Volumen	79,418 cm ³
Tamaño	78,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.02977

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02977