


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	78.00
Körük Sayısı	1.5
Bağlantı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Sızdırmazlık halkalı körüklü vantuz, çeşitli çaplarda mevcuttur, sızdırmazlık halkası yapıştırılmış olarak teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	54.00 mm
Nominal çap dn	8.20 mm
d2	54.0 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	21.0 mm
Yay stroku Z	16.0 mm
Çap Ds	62.0 mm
Çap Dmax(S)	84.5 mm

Tasarım verileri FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02980

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100.0 mm
Çekme kuvveti	218.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	137.40 N
Ağırlık	71.0 g
Cilt	79.418 cm ³
Boyut	78.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02980

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.02980**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820
	10.01.06.01959

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.02980**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGA 78 NK-45 N019 DR
	10.01.06.02977

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02980