




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	78,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4"-М
Материал ниппеля	алюминий

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Сифонная присоска с уплотнительным кольцом; для различных диаметров; поставляется с приклеенным уплотнительным кольцом.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	54,00 mm
Номинальный диаметр dn	8,20 mm
d2	54,0 mm
Резьба G1	G1/4"-М
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	21,0 mm
Ход пружины Z	16,0 mm
Диаметр Ds	62,0 mm
Диаметр Dmax(S)	84,5 mm

Конструктивные данные FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Art.-Nr.: 10.01.06.02980



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Сила отрыва	218,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	137,40 N
Вес	71,0 g
Объем	79,418 cm ³
размер	78,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.02980



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.02980

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820 10.01.06.01959



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.02980

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 78 NK-45 N019 DR 10.01.06.02977

