

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

# FSGA 6 NBR-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.02998



FSGA 6 NBR-55 M5-IG


## Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A      |
| Boyut                      | 6.00              |
| Körük Sayısı               | 1.5               |
| Bağlantı                   | M5-F              |
| Vakum bağlantısı           | M5-F              |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum         |

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri FSGA 6 NBR-55 M5-IG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 19.00 mm |
| Nominal çap dn     | 2.00 mm  |
| d2                 | 3.0 mm   |
| Diş G1             | M5-F     |
| Diş uzunluğu LG1   | 5.5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 8.0 mm   |
| Yay stroku Z       | 2.0 mm   |
| Çap Ds             | 5.7 mm   |
| Çap Dmax(S)        | 8.0 mm   |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02998](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02998)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSGA 6 NBR-55 M5-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.02998



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR     |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4.0 mm                |
| Çekme kuvveti                      | 1.40 N                |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 0.40 N                |
| Ağırlık                            | 1.5 g                 |
| Cilt                               | 1.511 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 6.00                  |
| Körük Sayısı                       | 1.5                   |
| Ürün ailesi                        | FSGA                  |
| Bağlantı                           | M5-IG                 |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.02998](http://www.schmalz.com/10.01.06.02998)



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.02998**

| Typ                   | Ürün numarası           |
|-----------------------|-------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N004 M5-IG DN200 |
|                       | 10.01.01.03518          |



**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.02998**

| Typ                       | Ürün numarası     |
|---------------------------|-------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FGA 6 NBR-55 N004 |
|                           | 10.01.06.02981    |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02998](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.02998)