




SPB1 80 ED-65 SC065

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB1 tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, vantuz eki



Tasarım verileri SPB1 80 ED-65 SC065

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	80.00
Körük Sayısı	1.5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	15.30 mm
Yükseklik H	45.90 mm
Dış çap D1	82.7 mm
Kafa çapı Dk	27.1 mm
İç çap d1	29.3 mm
d2	56.0 mm
İç çap d	14.00 mm
Yay stroku Z	23.5 mm
Çap Ds	81.4 mm
Çap Dmax(S)	88.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.06.03071

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 065
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	70.0 mm
Çekme kuvveti	200.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	166.00 N
Ağırlık	40.1 g
Yanal kuvvet	59.0 N
Cilt	98.358 cm ³
Boyut	80.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	SPB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03071

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03071**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 065 G1/4-AG L MOD	10.01.06.03193
Schmalz-Konnektör	SC 065 G1/4-IG L MOD	10.01.06.03194
Elek, yuvarlak	SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00364

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03071