

Körüklü vantuz (yuvarlak)
SPB2 20 SI-40 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03125



SPB2 20 SI-40 P

Körüklü vantuz SPB2 P bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir. Tek bileşenli veya entegre akış kısıtlayıcı olarak farklı çaplarda mevcuttur.

Mevcut yedek parçalar: akış kısıtlayıcı


Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	40.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Şekil	Push In

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.20 mm
Yükseklik H	24.30 mm
Dış çap D1	20.0 mm
Nominal çap dn	4.60 mm
İç çap d1	11.8 mm
d2	10.2 mm
İç çap d	8.50 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	19.6 mm
Yükseklik H3	7.20 mm



Tasarım verileri SPB2 20 SI-40 P



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03125

Körüklü vantuz (yuvarlak)
SPB2 20 SI-40 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03125



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	40.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25.0 mm
Çekme kuvveti	8.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.90 N
Ağırlık	2.5 g
Cilt	2.500 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03125



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03125

Typ	Ürün numarası
Filtre diski	FD 16 120
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 20 PA SPB2-20
Akış direnci	SW 100 P 7.3
Akış direnci	SW 130 P 7.3
Akış direnci	SW 150 P 7.3
Akış direnci	SW 80 P 7.3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03125