


Körüklü vantuz (yuvarlak)
SPB2 40 SI-55 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03126



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Şekil	Push In

SPB2 40 SI-55 P

Körüklü vantuz SPB2 P bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir. Tek bileşenli veya entegre akış kısıtlayıcı olarak farklı çaplarda mevcuttur.

Mevcut yedek parçalar: akış kısıtlayıcı

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.20 mm
Yükseklik H	47.00 mm
Dış çap D1	43.5 mm
Nominal çap dn	4.60 mm
İç çap d1	15.7 mm
d2	17.8 mm
İç çap d	12.50 mm
Yay stroku Z	20.0 mm
Çap Ds	42.7 mm
Yükseklik H3	7.20 mm

Tasarım verileri SPB2 40 SI-55 P



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03126

Körüklü vantuz (yuvarlak)
SPB2 40 SI-55 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03126



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75.0 mm
Çekme kuvveti	40.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	14.90 N
Ağırlık	18.2 g
Cilt	22.000 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03126



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03126

Typ	Ürün numarası
Filtre diski	FD 34 120
Akış direnci	SW 100 P 7.3
Akış direnci	SW 130 P 7.3
Akış direnci	SW 150 P 7.3
Akış direnci	SW 80 P 7.3
Montaj cihazı (manuel)	VORR-MONT Stecksauger



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03126