




SPB2 40 SI-55 P


Сильфонная присоска SPB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Доступна в различных диаметрах как одиночный компонент или со встроенным ограничителем потока.

Доступные запасные части: ограничитель потока

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	2,5
Форма	Вталкивание



Конструктивные данные SPB2 40 SI-55 P

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,20 mm
Высота H	47,00 mm
Наружный диаметр D1	43,5 mm
Номинальный диаметр dn	4,60 mm
Внутренний диаметр d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Внутренний диаметр d	12,50 mm
Ход пружины Z	20,0 mm
Диаметр Ds	42,7 mm
Высота H3	7,20 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03126



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	40,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	14,90 N
Вес	18,2 g
Объем	22,000 cm ³
размер	40,00
Количество складок	2,5
Семейство продуктов	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03126



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03126

Тип		Количество предметов
Диск фильтра	FD 34 120	10.01.06.02572
Дросселирование	SW 100 P 7.3	10.05.04.00091
Дросселирование	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Дросселирование	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Дросселирование	SW 80 P 7.3	10.05.04.00090
Монтажное устройство (руководство)	VORR-MONT Stecksauger	11.01.42.03850

