


Schmalz-Connector-Adattatore

## SC-A 045-AR G3/8-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.03133



SC-A 045-AR G3/8-AG L

### Dati tecnici

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tipo di connessione | 045-AR          |
| Lunghezza L         | 2,00 mm         |
| Filettatura G1      | G3/8"-AG        |
| Forma               | Auto-bloccaggio |



### Dati di costruzione

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Lunghezza L2                       | 11,00 mm |
| Lunghezza L                        | 2,00 mm  |
| Diametro esterno D2                | 10,5 mm  |
| Diametro nominale dn               | 4,10 mm  |
| Filettatura G1                     | G3/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 14,5 mm  |
| Misura della chiave SW1            | 19,0 mm  |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 4,0 mm   |

Dati di costruzione SC-A 045-AR G3/8-AG L



### Dati tecnici

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Peso                | 13,60 g         |
| Materiale           | Alluminio       |
| Tipo di connessione | 045-AR          |
| Forma               | Auto-bloccaggio |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03133](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03133)