


Schmalz-Connector-Adaptador

## SC-A 045-AR M10-AG L




Art.-Nr.: 10.01.06.03136



SC-A 045-AR M10-AG L

### Datos técnicos

| Atributo         | Valor                   |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de conexión | 045-AR                  |
| Longitud L       | 3,50 mm                 |
| Rosca G1         | M10-MA                  |
| Forma            | Automático de seguridad |



### Datos de diseño

| Atributo                        | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| Longitud L2                     | 11,00 mm |
| Longitud L                      | 3,50 mm  |
| Diámetro exterior D2            | 10,5 mm  |
| Diámetro nominal dn             | 4,10 mm  |
| Rosca G1                        | M10-MA   |
| Longitud de rosca LG1           | 14,5 mm  |
| Tamaño de la llave SW1          | 16,0 mm  |
| Ancho a través de los pisos SW2 | 4,0 mm   |

Datos de diseño SC-A 045-AR M10-AG L



### Datos técnicos

| Atributo         | Valor                   |
|------------------|-------------------------|
| Peso             | 5,3 g                   |
| Material         | Aluminio                |
| Tipo de conexión | 045-AR                  |
| Forma            | Automático de seguridad |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03136](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03136)

Schmalz-Connector-Adaptador

## SC-A 045-AR M10-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03136



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03136](http://www.schmalz.com/10.01.06.03136)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03136](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03136)