Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

# FGA 14 SI-HD-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03143

FGA 14 SI-HD-65 N016

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Taille | 14,00 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |




Données de construction FGA 14 SI-HD-65 N016

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Hauteur H2 | 3,80 mm |
| Hauteur H | 15,50 mm |
| Diamètre extérieur D1 | 13,7 mm |
| Diamètre de la tête Dk | 10,0 mm |
| d2 | 5,0 mm |
| Diamètre intérieur d | 4,50 mm |
| Allongement du ressort Z | 5,0 mm |
| Diamètre Ds | 12,5 mm |
| Hauteur H3 | 8,50 mm |
| Diamètre Dmax(S) | 14,5 mm |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

# FGA 14 SI-HD-65 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.03143

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Silicone SI-HD |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 12,5 mm |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 1,20 N |
| Poids propre | 1,0 g |
| Taille | 14,00 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Famille de produits | FGA |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.03143**

## Données de commande des accessoires 10.01.06.03143

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05735 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05731 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 M5-AG DN250 | 10.01.06.00123 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 G1/8-AG DN310 | 10.01.06.04062 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 M5-AG DN250 | 10.01.06.04365 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 M5-IG DN310 | 10.01.06.04689 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N016 G1/8-IG DN310 | 10.01.06.04690 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr