



Art.-Nr.: 10.01.06.03164



SC-A 055-AR G1/4-IG L

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	055-AR
Longueur L	17,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Forme	Auto verrouillage



Données de construction SC-A 055-AR G1/4-IG L

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	14,80 mm
Longueur L	17,00 mm
Diamètre extérieur D2	13,0 mm
Diamètre nominal dn	8,90 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	14,8 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	10,6 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	055-AR
Forme	Auto verrouillage



Schmalz-Connector-Adaptateur

SC-A 055-AR G1/4-IG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03164



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03164



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03164