


Schmalz-Connector-Adattatore  
**SC-A 055-AR G1/4-IG L**




Art.-Nr.: 10.01.06.03164



SC-A 055-AR G1/4-IG L

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	055-AR
Lunghezza L	17,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Forma	Auto-bloccaggio



Dati di costruzione SC-A 055-AR G1/4-IG L

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	14,80 mm
Lunghezza L	17,00 mm
Diametro esterno D2	13,0 mm
Diametro nominale dn	8,90 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,8 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	10,6 g
Materiale	Alluminio
Tipo di connessione	055-AR
Forma	Auto-bloccaggio

Schmalz-Connector-Adattatore  
**SC-A 055-AR G1/4-IG L**



Art.-Nr.: 10.01.06.03164



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03164](http://www.schmalz.com/10.01.06.03164)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03164](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03164)