



Art.-Nr.: 10.01.06.03171



SC-A 055-AR M14x1.5-AG L

Datos técnicos

Tipo de conexión	055-AR
Longitud L	2,50 mm
Rosca G1	M14x1,5-MA
Forma	Automático de seguridad

**Datos de diseño**

Longitud L2	14,80 mm
Longitud L	2,50 mm
Diámetro exterior D2	13,0 mm
Diámetro nominal dn	5,10 mm
Rosca G1	M14x1,5-MA
Longitud de rosca LG1	16,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm

Datos de diseño SC-A 055-AR M14x1.5-AG L

**Datos técnicos**

Peso	10,30 g
Material	Aluminio
Tipo de conexión	055-AR
Forma	Automático de seguridad

