


Art.-Nr.: 10.01.06.03185



SC-A 045 M12x1.5-AG L

**Dati tecnici**

| Attributo              | Valore          |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di connessione    | 045             |
| Filettatura G1         | M12x1,5-AG      |
| Lunghezza di montaggio | 8,00 mm         |
| Forma                  | Auto-bloccaggio |

**Dati di costruzione**

| Attributo                          | Valore     |
|------------------------------------|------------|
| Lunghezza L2                       | 7,80 mm    |
| Lunghezza L                        | 8,00 mm    |
| Diametro esterno D2                | 10,5 mm    |
| Diametro nominale dn               | 5,10 mm    |
| Filettatura G1                     | M12x1,5-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 12,0 mm    |
| Misura della chiave SW1            | 17,0 mm    |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 5,0 mm     |

Dati di costruzione SC-A 045 M12x1.5-AG L

**Dati tecnici**

| Attributo           | Valore          |
|---------------------|-----------------|
| Peso                | 9,3 g           |
| Materiale           | Alluminio       |
| Tipo di connessione | 045             |
| Forma               | Auto-bloccaggio |



Schmalz-Connector-Adattatore

## SC-A 045 M12x1.5-AG L



Art.-Nr.: 10.01.06.03185



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03185](http://www.schmalz.com/10.01.06.03185)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03185](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03185)