


Art.-Nr.: 10.01.06.03194



SC 065 G1/4-IG L MOD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di connessione	065
Connessione	G1/4"-IG
Lunghezza L1	36,10 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Lunghezza di montaggio	18,00 mm
Forma	Auto-bloccaggio



Dati di costruzione SC 065 G1/4-IG L MOD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	36,10 mm
Lunghezza L2	15,10 mm
Lunghezza L	18,00 mm
Diametro esterno D2	15,0 mm
Diametro esterno D	29,00 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Lunghezza L3	3,00 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	37,7 g
Tipo di connessione	065



Schmalz-Connector

SC 065 G1/4-IG L MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.03194



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03194



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03194