


Art.-Nr.: 10.01.06.03194



SC 065 G1/4-IG L MOD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	065
Conexión	G1/4"-HE
Longitud L1	36,10 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Longitud de montaje	18,00 mm
Forma	Automático de seguridad



Datos de diseño SC 065 G1/4-IG L MOD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	36,10 mm
Longitud L2	15,10 mm
Longitud L	18,00 mm
Diámetro exterior D2	15,0 mm
Diámetro exterior D	29,00 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Longitud L3	3,00 mm


Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	37,7 g
Tipo de conexión	065



Schmalz-Connector

SC 065 G1/4-IG L MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.03194



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03194



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03194