


Art.-Nr.: 10.01.06.03194



SC 065 G1/4-IG L MOD

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de connexion	065
Connexion	G1/4"-F
Longueur L1	36,10 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Longueur d'adaptation	18,00 mm
Forme	Auto verrouillage



Données de construction SC 065 G1/4-IG L MOD

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	36,10 mm
Longueur L2	15,10 mm
Longueur L	18,00 mm
Diamètre extérieur D2	15,0 mm
Diamètre extérieur D	29,00 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Longueur L3	3,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	37,7 g
Type de connexion	065



Schmalz-Connector

SC 065 G1/4-IG L MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.03194



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03194



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03194