Ventouse à soufflets (ronde)

# SPB2 20 SI-40 SW100 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03221



SPB2 20 SI-40 SW100 P

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40,0 Shore A |
| Taille | 20,00 |
| Hauteur H | 24,30 mm |

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres.

Pièces de rechange disponible: ventouse SPB2 P, restriction au flux
Accessoire disponible : tamis de filtrage (disque de filtre)




Données de construction SPB2 20 SI-40 SW100 P

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Hauteur H2 | 2,20 mm |
| Hauteur H | 24,30 mm |
| Diamètre extérieur D1 | 20,0 mm |
| Diamètre nominal dn | 1,00 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 11,8 mm |
| d2 | 10,2 mm |
| Diamètre intérieur d | 8,50 mm |
| Allongement du ressort Z | 9,0 mm |
| Diamètre Ds | 19,6 mm |
| Hauteur H3 | 8,20 mm |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ronde)

# SPB2 20 SI-40 SW100 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03221

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40,0 Shore A |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 25,0 mm |
| Force de rupture | 8,00 N |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 4,90 N |
| Poids propre | 2,5 g |
| Volume | 2,500 $cm^3$ |
| Taille | 20,00 |
| Nombre de soufflets | 2,5 |
| Famille de produits | SPB2 |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.03221**

## Données de commande des accessoires 10.01.06.03221

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Disque de filtre | FD 16 120 | 10.01.06.02565 |

## Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03221

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Résistance au flux | SW 100 P 7.3 | 10.05.04.00091 |

## Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03221

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 20 SI-40 P | 10.01.06.03125 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr