Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 20 SI-40 SW130 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03222



SPB2 20 SI-40 SW130 P

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	20,00
Hauteur H	24,30 mm

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres.

Pièces de rechange disponible: ventouse SPB2 P, restriction au flux
Accessoire disponible : tamis de filtrage (disque de filtre)



Données de construction SPB2 20 SI-40 SW130 P

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,20 mm
Hauteur H	24,30 mm
Diamètre extérieur D1	20,0 mm
Diamètre nominal dn	1,30 mm
Diamètre intérieur d1	11,8 mm
d2	10,2 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	19,6 mm
Hauteur H3	8,20 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 20 SI-40 SW130 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03222

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	8,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,90 N
Poids propre	2,5 g
Volume	2,500 cm^3
Taille	20,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.03222**

Données de commande des accessoires 10.01.06.03222

Typ		num
Disque de filtre	FD 16 120	10.01.06.02565

Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03222

Typ		num
Résistance au flux	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092

Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03222

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr