


Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 40 SI-55 SW80 P



Art.-Nr.: 10.01.06.03224




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Hauteur H	47,00 mm

SPB2 40 SI-55 SW80 P

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres.

Pièces de rechange disponible: ventouse SPB2 P, restriction au flux
Accessoire disponible : tamis de filtrage (disque de filtre)



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,20 mm
Hauteur H	47,00 mm
Diamètre extérieur D1	43,5 mm
Diamètre nominal dn	0,80 mm
Diamètre intérieur d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Diamètre intérieur d	12,50 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	42,7 mm
Hauteur H3	8,20 mm

Données de construction SPB2 40 SI-55 SW80 P



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03224

Art.-Nr.: 10.01.06.03224

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	40,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	14,90 N
Poids propre	18,5 g
Volume	22,000 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03224

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03224**

Typ	num
Disque de filtre	FD 34 120 10.01.06.02572

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03224**

Typ	num
Résistance au flux	SW 80 P 7.3 10.05.04.00090

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03224**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P 10.01.06.03126

